



|                    |               |                       |             |
|--------------------|---------------|-----------------------|-------------|
| <b>EAN:</b>        | 4013288104045 | <b>Abmessung:</b>     | 86x24x24 mm |
| <b>Teilenr:</b>    | 05052490001   | <b>Gewicht:</b>       | 50 g        |
| <b>Artikel-Nr:</b> | 887/4 RR      | <b>Ursprungsland:</b> | CZ          |
|                    |               | <b>Zolltarifnr.:</b>  | 84661038    |

- Rapidaptor-Technologie für blitzschnellen Bitwechsel
- Rapidaptor Universalhalter mit Ringmagnet für Bits mit 1/4" Außensechskantantrieb
- Mit Ringmagnet und Anschlaghülse für sicheren Halt der Schraube auf dem Halter
- Mit 1/4" Sechskantantrieb

Rapidaptor Universalhalter für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173). Die schwimmend gelagerte, freilaufende Magnethülse hält auch lange und schwere Schrauben bombenfest. Der Rapidaptor erlaubt eine Aufnahme der Bits auch ohne Betätigung der Hülse. Die Entnahme des Bits geschieht durch einfaches Nach-vorn-Schieben - für blitzschnellen Bitwechsel, auch mit nur einer Hand. 1/4"-Sechskant, passend für Schraubemaschinen mit Aufnahme nach DIN ISO 1173-F 6,3.

**Weblink**

<https://www.wera.de/de/05052490001>

Wera - 887/4 RR  
05052490001 - 4013288104045

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

### Ringmagnet Rapidaptor



Sonder-Ausführung mit Ringmagnet für große und schwere Schrauben.

### Rapidaptor mit Ringmagnet



Die schwimmend gelagerte, freilaufende Magnethülse hält auch große und schwere Schrauben bombenfest: Das erlaubt blitzschnelles Ansetzen. Das gefährliche und schmerzhafte Festhalten der Schraube beim Ansetzen entfällt. Ideal auch bei Über-Kopf-Arbeiten.

### Rapidaptor Halter




Blitzschneller Bitwechsel ohne Hilfswerkzeug. Einhandbedienung. Mit freilaufender Hülse zur leichten Führung des Schraubers. Auch in BiTorsion-Ausführung erhältlich.

### Rapid-spin



Die freilaufende Betätigungshülse erlaubt dem Anwender, den Akku- oder Elektroschrauber während des Schraubvorgangs an der Hülse zu führen. Das erleichtert das Ansetzen in der Schraube und verhindert Abrutschen. Auch als kurze Verlängerung bei 1/4" Anwendungen verwendbar z. B. in Kombination mit Wera Zyklus Knarren.

### Single-hand



Alle Funktionen der Rapidaptor Schnellwechselhalter wie Bit-Einsatz oder Bit-Entnahme lassen sich mit einer Hand ausführen. Das ist schneller, ökonomischer und ergonomischer. Kein Handgriff zuviel.






### Weblink

<https://www.wera.de/de/05052490001>

Wera - 887/4 RR  
05052490001 - 4013288104045

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

|                    | <br>inch | <br>mm | <br>inch | <br>inch | <br>mm |
|--------------------|---|---|---|---|---|
| <b>05052490001</b> | <b>1/4"</b>   | <b>57</b>   | <b>2 1/4"</b>   | <b>1/4"</b>   | <b>16</b>   |
| 05160987001        | 1/4"  | 89  | 3 1/2"  | 1/4"  | 16  |
| 05160988001        | 1/4"  | 152   | 6"  | 1/4"  | 16  |

**Weblink**

<https://www.wera.de/de/05052490001>

Wera - 887/4 RR

05052490001 - 4013288104045

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)